

Hortum Birleřtirme Elemanı CQ-12

Ürün numarası: 177695

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8.65 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...7 Bar
Sıcaklığa baėlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...15 Bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaėlı iřletim mümkün (diėer iřletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluėu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklıėı	-25 °C...70 °C
Ürün aėırlıėı	16 Gram
Pnömatik baėlantı 1	dıř çapı Ø 12 mm olan boru/hortum için
Pnömatik baėlantı 2	dıř çapı Ø 12 mm olan boru/hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik