

T geçmeli bağlantı CQT-22-15

Ürün numarası: 177700

FESTO

Yüksek debi için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Nominal genişlik | 12,15 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 7 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,95 ... 15 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Ürün ağırlığı | 56 g |
| Çıkışların sayısı | 2 |
| Giriş hatlarının sayısı | 1 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Dış çap 22 mm boru ve hortum için |
| Pnömatik bağlantı 2 | 15 mm boru veya hortum çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | POM |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |