


Otomatik bağlantı rakoru CQ-1/2-15H

Ürün numarası: 177708

FESTO

Yüksek debi için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	10 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 15 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Nominal sıkma torku	2,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün ağırlığı	14 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1/2
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli burç CQ-15
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme, sökme halkası	POM