

Akışkan ayırıcı CQA-22

Ürün numarası: 177716

FESTO

Suyu tutmak için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	12 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 15 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 75 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	76 g
Pnömatik bağlantı 1	Dış çap 22 mm boru ve hortum için
Pnömatik bağlantı 2	22 mm boru veya hortum çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik