

Geçmeli burç CQH-22-QS-16

Ürün numarası: 177723

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...7 Bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...15 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	10 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Otomatik rakor CQ-22
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli rakor QS-16
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM