

Kaplin EAMD-56-46-25-23X27-U

Ürün numarası: 1781045

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|----------------|
| Tutucu çapı 1 | 25 mm |
| Tutucu çapı 2 | 23 mm |
| Boyut | 56 |
| Nominal uzunluk | 46.5 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 5500 1/min |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 151 000065 |
| Aktarılabılır tork | 75 Nm |
| Ürün ağırlığı | 407 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |