



Pozisyon sensörü SIES-Q8B-PS-S-L

Ürün numarası: 178295

FESTO

endüktif, soketli, komple bağlanabilir, normalde açık kontakt, PNP.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	1,5 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	1,2 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,45 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,8 Bakır = 0,4 Pirinç = 0,55 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,07 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Anahtarlama frekansı	3.500 Hz
Maksimum anahtarlama frekansı DC	1.500 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriy kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	≤ 10 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-pinli M8x1 Erkek soket
Büyükklük	8x8x59 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	12 g
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm Krom kaplı Nikel kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L