

Kilitleme kartuşu KP-6-180

Ürün numarası: 178453

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Etki yönüne göre kilitleme şekli | çift tarafta Kilitleme yay ile, kilitlemeyi çözmek hava ile |
| Tasarım yapısı | Diskler |
| Versiyonlar | tek taraflı piston kolu |
| Mpa işletim basıncı | ≤ 1 MPa |
| Çalışma basıncı | ≤ 10 bar |
| Serbest bırakma basıncı (MPa) | $\geq 0,3$ MPa |
| Serbest bırakma basıncı (bar) | ≥ 3 bar |
| Kilitlenen yuvarlak malzemeye | 6 mm |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Statik tutma kuvveti | 180 N |
| Ürün ağırlığı | 15 g |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR TPE-U(PU) |
| Malzeme, yay | Yay çeligi |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum eloksal kaplama |
| Malzeme, germe çeneleri | Pirinç |
| Malzeme, piston | POM |