

Kilitleme kartuşu KP-32-7500

Ürün numarası: 178461

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Etki yönüne göre kilitleme şekli	çift tarafta Kilitleme yay ile, kilitlemeyi çözmek hava ile
Tasarım yapısı	Diskler
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Mpa işletim basıncı	≤ 1 MPa
Çalışma basıncı	≤ 10 bar
Serbest bırakma basıncı (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Serbest bırakma basıncı (bar)	≥ 3 bar
Kilitlenen yuvarlak malzemeye	32 mm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Statik tutma kuvveti	7.500 N
Ürün ağırlığı	1.600 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, yay	Yay çeligi
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama
Malzeme, germe çeneleri	Pirinç
Malzeme, piston	POM