


## Sabitleme Ünitesi KPE-4

Ürün numarası: 178462

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer   |
|---------------------------------------|---|
| Montaj konumu                         | herhangi bir  |
| Etkili yön ile sıkma tipi             | çift taraflı<br>Bir yay tarafından sıkıştırılır, basıncı hava ile serbest bırakılır |
| Tasarım                               | Devirme diskleri  |
| Varyantlar                            | tek taraflı piston mili   |
| Çalışma basıncı                       | 1 MPa<br>10 Bar   |
| Serbest bırakma basıncı               | 0,3 MPa<br>3 Bar  |
| tutulacak yuvarlak malzeme            | 4 mm  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                      |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gereklidir)                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet   |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...80 °C  |
| Statik tutma kuvveti                  | 80 N  |
| Ürün ağırlığı                         | 100 Gram  |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Yay malzemesi                         | yay çeliği  |
| Gövde malzemesi                       | Alüminyum<br>eloksalli  |
| Sıkma çeneleri malzemesi              | Pirinç  |
| Piston malzemesi                      | POM   |