



Pozisyon sensörü SMPO-8E

Ürün numarası: 178563

FESTO

Pnömatik, T-slotlu silindri için, montaj kitsiz.
Ayrı montaj bileşeni SMB-8E gereklidir (parça no. 178230)



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	T-kanalı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	Manyetik
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Çevre sıcaklığı	-15 ... 60 °C
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,2 mm
Anahtarlama süresi	22 ms
Kapama süresi	52 ms
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı Kanala üst kısımdan takılır
Valf fonksiyonu	3/2
Pnömatik bağlantı	M5
Ürün ağırlığı	11 g
Malzeme, muhafaza	Alüminyum PA eloksal kaplama Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	optik
Koruma sınıfı	IP65
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L