

Valf adası VIMP-04-D-3


Ürün numarası: 18088

FESTO

Tip 04-A, multi-pin bağlantılı, Büyüklük 3.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Temsilli örnek

Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu 5/2 iki durumlu 5/3 basınçlı 5/3 egsoz 5/3 kapalı
Standart nominal debi	4.500 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Elektriksel bağlantı	Multipol
Valf yerlerinin max. sayısı	14
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	04
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	modüler ve genişletilebilir
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Pilot basıncı	2 ... 10 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
Nominal çalışma gerilimi AC	110 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C