


# Multi-pin soket konnektörü IMP1-SD-25

Ürün numarası: 18317

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	11 ... 21 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 300$ V
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 250$ V
Müsaade edilen akım değeri	10 A
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-40 ... 125 °C
Ürün ağırlığı	315 g
Bağlantı kesidi	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektriksel bağlantı	Soket 25-pin
Kablo bağlantısı	Pg21
Bağlantı şekli	Bağlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Plastik Hafif alaşım - Pres Döküm
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Gümüşlenmiş