



Kompakt silindir ADVU-25-20-P-A-CT

Ürün numarası: 183371

FESTO

Temassız algılama için.
Dişi dişli piston mili.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	20 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Dişi diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	For proximity sensor
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,1 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	295 N
0 mm strokda hareket eden kütle	26 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	28 g
0 mm strokda ana ağırlık	180 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	6 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Malzeme bilgisi, vida	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı