



Kompakt silindir ADVUL-20- -P-A-CT

Ürün numarası: 183392

FESTO

Temassız algılama için, sabit pleytli yataklama milleri sayesinde dönmeye karşı korumalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 200 mm
Piston çapı	20 mm
Yastıklama	P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Montaj konumu	istenildiği gibi
Piston kolu ucu	Dişi diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	For proximity sensor
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Sabit pleytli yataklama mili
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,14 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	141 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	188 N
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Malzeme bilgisi, vida	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı