

Çabuk Bağlantı Rakoru QSM-M3-3/16-I-U-M

Ürün numarası: 183752

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Nominal genişlik	0,055 İNÇ
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	0,354 ft-lbf
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 55
Ürün ağırlığı	98,9 oz
Montaj türü	Alyan anahtarı SW1,5
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M3
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 3/16" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik