


Manometre MA-40-25-G1/4-EN

Ürün numarası: 183902

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|-------------------------------------|
| Gösterge aralığı [bar] | 0 ... 25 bar |
| Gösterge aralığı | 0 ... 362,5 psi |
| Uygun olduğu standart | EN 837-1 |
| Manometre çapı | 40 |
| Tasarım yapısı | Bourdon tüplü manometre |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Kullanım havası | Asal gazlar Nötr sıvılar |
| Mpa işletim basıncı | 0 ... 2,5 MPa |
| Çalışma basıncı | 0 ... 25 bar 0 ... 362,5 psi |
| Değişken yük faktörü | 0,66 |
| Ölçme hassasiyeti sınıfı | 2,5 |
| Koruma sınıfı | IP43 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Bağlantının yönü | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Ortamla temas eden malzemeler | Pirinç |
| Malzeme, vida dişli tapa | Pirinç |
| Malzeme, muhafaza | ABS |
| Malzeme, gözetleme camı | PS |
| Renkli gövde | Siyah |
| Ürün ağırlığı | 70 g |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Asetilen yok Oksijen yok |
| Skala | Çift skala Bar (dış) psi (iç) |