

Manometre

MA-40-10-N1/4-EN

Ürün numarası: 183907

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge ünitesi.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|-----------------------------|
| Gösterge aralığı [bar] | 0 ... 10 bar |
| Uygun olduğu standart | EN 837-1 |
| Manometre çapı | 40 |
| Tasarım yapısı | Bourdon tüplü manometre |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Kullanım havası | Asal gazlar Nötr sıvılar |
| Çalışma basıncı | 0 ... 10 bar |
| Değişken yük faktörü | 0,66 |
| Ölçme hassasiyeti sınıfı | 2,5 |
| Koruma sınıfı | IP43 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Bağlantının yönü | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | NPT1/4-18 |
| Ortamla temas eden malzemeler | Pirinç |
| Malzeme bilgisi, vidalı saplama | Pirinç |
| Gövde için malzeme bilgisi | ABS |
| Pencere camı malzeme bilgisi | PS |
| Renkli gövde | Siyah |
| Ürün ağırlığı | 70 g |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Oksijen yok Asetilen yok |