



Solenoid bobinli valf

MN1H-5/2K-FR-NA

Ürün numarası: 183974
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

NAMUR' a göre delik bağlantıları, yardımcı el kumandalı, bobin ve soket dahil değildir.
Bobin ve soket ayrıca sipariş edilmelidir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Valf fonksiyonu | 5/2 tek durumlu |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Genişlik | 44,5 mm |
| Standart nominal debi | 1.000 l/min |
| Çalışma basıncı | 2 ... 10 bar |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Geriye dönme şekli | mekanik yay |
| Koruma sınıfı | IP65 IEC 60529 ' a göre |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Nominal genişlik | 8 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Uygun olduğu standart | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Yardımcı el kumanda | kilitli |
| Kumanda şekli | Pilotlu |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Pilot basıncı | 2 ... 10 bar |
| b değeri | 0,25 |
| C değeri | 3 l/sbar |
| Kapama süresi | 90 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 20 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Elektriksel bağlantı | Erkek soket Kübik tasarım DIN 43650' e göre |
| Hava almasını açma yönünde bağlantı | dahili |
| Pnömatik bağlantı 1 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 2 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 3 | Bağlantı pleyti |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |