


Pano tipi valf SV/O-3-PK-3X2

Ürün numarası: 184135

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Valf fonksiyonu | 2x3/2 kapalı tek bobinli |
| Standart anma debisi | 70 l/min |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | PK-3 |
| Çalışma basıncı | 0 Bar...8 Bar |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Nominal genişlik | 2.5 mm |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Kontrol türü | doğrudan |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 34 Gram |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | PK-3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | PK-3 |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |