



Döner aktüatör DRVS-40-90-P

Ürün numarası: 1845722
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	40
Yastıklama açısı	0,5 deg
Dönme açısı	0 ... 90 deg
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Döner kanat
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Muyulu mil
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde maks. dönme frekansı	3 Hz
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 6
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. yanıl kuvvet	120 N
Max. radyal kuvvet	350 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork	20 Nm
Müsaade edilen kütle atalet momenti	0,035 kgm ²
Ürün ağırlığı	1.530 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik mili	Çelik, nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Basınçlı alüminyum döküm, boyalı