


Manüel yardımcı çalıştırıcı HAB-1/4

Ürün numarası: 184586

FESTO

Egzost havası için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf fonksiyonu	Egzost elemanı
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	165 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Sıkma torku	15 Nm
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı