

Solenoid bobinli valf

JMN1DH-5/2-D-2-C-CT



Ürün numarası: 184629

FESTO

ISO 5599/1' e göre, yardımcı el kumandalı, bobin ve soket dahil değildir.

Bobin ve soket ayrıca sipariş edilmelidir.

Products to be discontinued. Available until 2010.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 bistable
Tetikleme şekli	elektriksel
Width	54 mm
Standart nominal debi	2.300 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Koruma sınıfı	IP65
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Nominal genişlik	11,5 mm
Valf dilimi genişliği	56 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 5599-1
Yardımcı el kumanda	kilitli
ISO kodu	269
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Konum değiştirme zamanı	21 ms
Karakteristik bobin değerleri	24V DC: 2,5W
Kullanım havası	filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	940 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pilot egzost bağlantısı 82	M5
Pilot egzost bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	Connection plate size 2 as per ISO 5599-1
Pnömatik bağlantı 2	Connection plate size 2 as per ISO 5599-1
Pnömatik bağlantı 3	Connection plate size 2 as per ISO 5599-1
Pnömatik bağlantı 4	Connection plate size 2 as per ISO 5599-1
Pnömatik bağlantı 5	Connection plate size 2 as per ISO 5599-1
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm