


Sensör soketi SIE-GD

Ürün numarası: 18494

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 61076-2-101 EN 61984
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Ürün ağırlığı	13 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Düz dişli soket / Vidalı klemens M12x1
Soket kodlaması	A
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Müsaade edilebilir kablo çapı	4 ... 6 mm
Bağlantı kesidi	0,25 ... 0,75 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, rakor somunu	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	CR FPM
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Beyaz bronz kaplı