


# Soket FBSD-GD-9

Ürün numarası: 18495

FESTO

Valf- ve İnstalasyon-adalarının Fieldbus bağlantısı için.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Standarda dayalı                        | EN 61076-2-101<br>EN 61984  |
| Bağlantı şekli                          | Bağlantı somunu ile   |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi  |
| Ürün ağırlığı                           | 29 g  |
| Elektriksel bağlantı                    | 4-pinli<br>Düz dişli soket / Vidalı klemens<br>Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre<br>M12x1 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC             | ≤ 250 V   |
| Çalışma gerilimi aralığı AC             | ≤ 250 V   |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü      | 4 A   |
| Aşırı gerilim dayanımı                  | 2,5 kV  |
| Kablo bağlantısı                        | Pg9   |
| Müsaade edilebilir kablo çapı           | 8 ... 9,5 mm  |
| Bağlantı kesidi                         | 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Koruma sınıfı                           | IP67  |
| Çevre sıcaklığı                         | -40 ... 85 °C   |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)       | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun  |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre  |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun  |
| Kirlilik sınıfı                         | 3   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma  |
| Malzeme, muhafaza                       | PA-kuvvetlendirilmiş  |
| Renkli gövde                            | Siyah   |
| Malzeme, rakor somunu                   | Çinko pres döküm<br>Nikel kaplı   |
| Malzeme, sıkma bağlantılar              | Bronz<br>Beyaz bronz kaplı  |