


Soket FBSD-WD-9

Ürün numarası: 18525

FESTO

Valf- ve İnstalasyon-adalarının Fieldbus bağlantısı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	30 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Açılı Soket / Vidalı klemens Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre M12x1
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 250 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Kablo bağlantısı	Pg9
Müsaade edilebilir kablo çapı	6 ... 8 mm
Bağlantı kesidi	0,75 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-40 ... 85 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, rakor somunu	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz Beyaz bronz kaplı