


# Soket NTSD-WD-9

Ürün numarası: 18527

FESTO

Valf adaları için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	30 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Soket, açılı Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 250$ V
Müsaade edilen akım değeri	16 A
Kablo bağlantısı	Pg9
Müsaade edilebilir kablo çapı	6 ... 8 mm
Bağlantı kesidi	1,5 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım Pirinç