

Standart silindir

CRDSNU-25- -P-A-S2


Ürün numarası: 185292

FESTO

korozyona dayanıklı, çift tarafı piston kolu.
DIN ISO 6432' ye uyumlu, temassız algılama için, Combi-tasarım, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 500 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 6432
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	For proximity sensor
Versiyonlar	S2: çift piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,3 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	247 N
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: erkek dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik