



# Yuvarlak kesitli silindir CRDSNU-5/8"- -P-A

Ürün numarası: 185381

FESTO

korozyona dayanıklı  
DIN ISO 6432'ye göre, temassız algılama için, Combi-tasarım, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri.  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Exemplary representation

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,4 ... 8 "
Piston çapı	5/8"
Standarda dayalı	ISO 6432
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Piston kolu ucu	Erkek dış
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	104 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	121 N
Pnömatik bağlantı	UNF5-44
Kapak için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik