


Yuvarlak kesitli silindir CRDSW-1 1/4"- -P-A

Ürün numarası: 185384


FESTO

korozyona dayanıklı
temassız algılama için, Combi-tasarım. Son konumlarda elastik
yastıklama keçeleri.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Exemplary representation



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,4 ... 20 "
Piston çapı	1 1/4"
Standarda dayalı	ISO 6431
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma basıncı	0,6 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	415 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	483 N
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Kapak için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik