



# Yuvarlak kesitli silindir CRDSNU-5/8"- -P-A-S2

Ürün numarası: 185404

FESTO

korozyona dayanıklı, çift tarafı piston kolu.  
DIN ISO 6432'ye uyumlu, temassız algılama için, Combi-tasarım, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri.  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Exemplary representation

## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Strok                                    | 0,4 ... 8 "  |
| Piston çapı                              | 5/8"   |
| Standarda dayalı                         | ISO 6432   |
| Yastıklama                               | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Piston kolu ucu                          | Erkek diş  |
| Çalışma basıncı                          | 1 ... 10 bar   |
| Çalışma şekli                            | çift etkili  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 4  |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 80 °C  |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti         | 104 N  |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti            | 104 N  |
| Pnömatik bağlantı                        | UNF5-44  |