

Baęlantı kablosu KM12-M12-GSWD-1-4

Ürün numarası: 185499

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 60 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 75 V
Müsaade edilen akım deęeri	3,8 A
Koruma sınıfı	IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Ürün aęırlığı	66 g
Elektriksel baęlantı	Kablo 4-damarlı Erkek soket, düz / Diři soket, açılı M12x1 / M12x1 4-pinli / 4-pinli
Kablo yapısı	4x0,34
Kablo uzunluęu	1 m
Baęlantı şekli	vidalanabilir
Kablo gövdesinin rengi	gri
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)