


Kablolu fiş soket KMYZ-4-24-0,5

Ürün numarası: 185519
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Bağlantı şekli	Geçmeli vida ile bobinli valf üzerine
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	10 g
Elektriksel bağlantı	Kablo Soket, açılı Kare yapı, MSZB
Çalışma gerilimi aralığı DC	3 ... 36 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	temin edilemez
Kablo uzunluğu	0,5 m
Kablo yapısı	2x0,35
Koruma sınıfı	IP50
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz