



# Açılı kavrayıcı HGWM-08-EO-G8

Ürün numarası: 185695

FESTO

Mikro, kilitleme tıkaçlı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölç	8
Max. tutucu çene açığı boşluğu ax,ay	0,5 deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	0,03 mm
Max. Açılma açısı	17 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	≤ 0,02 mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Çalışma şekli	tek etkili açık
Tutucu fonksiyonu	Açık
Tutma kuvveti emniyeti	No
Tasarım yapısı	Eğimli yüzey
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. açma süresi	2,7 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. kapatma süresi	1,2 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Yay geri dönme momenti	0,5 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde toplam tutma torku kapatma	22 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	7 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	20 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	20 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	20 Ncm
Ürün ağırlığı	13 g
Bağlantı şekli	sıkıştırılmış
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alıřımlı çelik