



Açılı kavrayıcı HGWM-08-EZ-G7

Ürün numarası: 185697

FESTO

Mikro, erkek dişli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	8
Max. tutucu çene açısı boşluğu ax,ay	0,5 deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	0,03 mm
Max. Açılma açısı	14 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,02$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu fonksiyonu	Açılı
Tutma kuvveti emniyeti	No
Tasarım yapısı	Eğimli yüzey
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. açma süresi	1 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. kapatma süresi	2,5 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Yay geri dönme momenti	0,55 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde toplam tutma torku açma	24 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	7 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	20 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	20 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	20 Ncm
Ürün ağırlığı	14 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, muhafaza	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alımlı çelik