



Açılı kavrayıcı HGWM-12-EO-G6

Ürün numarası: 185699

FESTO

Mikro, strok dengelemesi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölç	12
Max. tutucu çene açığı boşluğu ax,ay	0,5 deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	0,03 mm
Max. Açılma açısı	18,5 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	≤ 0,02 mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Çalışma şekli	tek etkili açık
Tutucu fonksiyonu	Açık
Tutma kuvveti emniyeti	No
Tasarım yapısı	Eğimli yüzey
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. açma süresi	3,7 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. kapatma süresi	1,8 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Strok dengeleyicinin yay kuvveti	10 ... 23 N
Yay geri dönme momenti	1,3 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde toplam tutma torku kapatma	64 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	20 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	40 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	40 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	40 Ncm
Ürün ağırlığı	75 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, muhafaza	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alımlı çelik