



Açılı kavrayıcı HGWM-12-EZ-G7

Ürün numarası: 185703

FESTO

Mikro, erkek dişli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	12
Max. tutucu çene açığı boşluğu ax,ay	0,5 deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	0,03 mm
Max. Açılma açısı	14 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,02$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu fonksiyonu	Açık
Tasarım yapısı	Eğimli yüzey
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. açma süresi	1,7 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. kapatma süresi	2,8 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Yay geri dönme momenti	1,5 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde toplam tutma torku açma	76 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	20 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	40 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	40 Ncm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	40 Ncm
Ürün ağırlığı	52 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alışımlı çelik