

# Şartlandırıcı LFR-1/4-D-MINI-KC-A

Ürün numarası: 185734



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Manuel açma/kapatma valfi, filtre-regülatör ve ayak bağlantısından oluşur.

Otomatik su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Büyüklük                                | Mini  |
| Seri                                    | D   |
| Tetikleme güvenliği                     | Kilitli döner düğme   |
| Montaj pozisyonu                        | dikey +/- 5°  |
| Filtreleme derecesi                     | 40 µm   |
| Su boşaltma                             | tam otomatik  |
| Tasarım yapısı                          | Açma/Kapatma valfi<br>Manometreli filtre-regülatör          |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı               | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Kavanoz koruması                        | Metal korumalı kavanoz                                      |
| Basınç göstergesi                       | Manometreli   |
| Çalışma basıncı                         | 2 ... 12 bar  |
| Basınç ayar aralığı                     | 0,5 ... 12 bar  |
| Max. Basınç histeresis değeri           | 0,2 bar   |
| Standart nominal debi                   | 1.150 l/min   |
| Kullanım havası                         | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]<br>Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma                                       |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı       | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4]<br>Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı               | -10 ... 60 °C   |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 60 °C   |
| Ürün ağırlığı                           | 700 g   |
| Bağlantı şekli                          | Hat döşeme<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler:                     |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G1/4  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | G1/4  |
| Malzeme, muhafaza                       | Çinko pres döküm  |
| Malzeme, çanak                          | PC  |