

# Şartlandırıcı FRC-1/2-D-MIDI-KA

Ürün numarası: 185799



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-Regülatör, dağıtıcı modül ve yağlayıcıdan oluşur.

Manuel su boşaltmalı ve metal korumalı kavanoz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Midi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Standart nominal debi	2.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.400 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC