



Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/4-D-MIDI-KF

Ürün numarası: 185843

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|--|
| Boyut | Midi |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Tasarım | Dağıtım Modülü Basınç şalteri Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü Orantılı standart sis yağlayıcı Emniyet açma/kapama valfi |
| Maks. yoğuşma miktarı | 43 cm ³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 3 Bar...16 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 2.5 Bar...12 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.25 Bar |
| Standart anma debisi | 1060 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [-:--] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 4000 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |

| Özellik | Değer |
|-----------------|-------|
| Kabuk malzemesi | PC |