

Vakum jeneratörü

CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8



Ürün numarası: 185871

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[üfleme impulsu](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,95 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Max. Vakum	85 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	114 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti
Vakum bağlantısı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm