

# L diřli baęlantı


## QSL-G1/2-12

Ürün numarası: 186125

★ Temel ürün gamı

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deęer   |
|--|---|
| Büyükük                                  | Standart  |
| Nominal genişlik                         | 10,3 mm   |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | Sızdırmazlık halkası  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildięi gibi  |
| Tasarım                                  | L řekli   |
| Tank büyükükü                            | 1   |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi   |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı    | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı     | -0,95 ... 6 bar   |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı    | -13,775 ... 87 psi  |
| Sıcaklıęa baęlı çalıřma basıncı          | -0,095 ... 1,4 MPa<br>-0,95 ... 14 bar<br>-13,775 ... 203 psi   |
| Denizcilik sınıflandırması               | Bkz. sertifika  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün  |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma  |
| PWIS uygunluęu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çevre sıcaklıęı                          | -10 ... 80 °C   |
| Nominal sıkma torku                      | 26 Nm   |
| Nominal sıkma torkunun toleransı         | ± 20 %  |
| Ürün aęırlıęı                            | 67 g  |
| Baęlantı řekli                           | Diř altıgen SW25  |
| Pnömatik baęlantı 1                      | Erkek diř G1/2  |
| Pnömatik baęlantı 2                      | 12 mm hortum diř çapı için  |
| Çözme halkasının rengi                   | mavi  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, muhafaza                        | PBT   |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM   |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı            | NBR   |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik   |