


T diřli baęlantı

QSTL-G3/8-12

Ürün numarası: 186176

FESTO

360° yönlendirilebilir, ii altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	10 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L Őekli, ek uzunlamasına soketli baęlantı
Tank büyükükü	10
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklıęa baęlı alıřma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkÜN
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklıęı	-10 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	15,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün aęırlıęı	48 g
ıkıřların sayısı	2
Giriř hatların sayısı	1
Baęlantı Őekli	Dıř altıgen SW19
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř G3/8
Pnömatik baęlantı 2	12 mm hortum dıř apı için
özme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik