

Çoklu dağıtıcı QSLV4-G1/4-10

Ürün numarası: 186249

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	5 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	92 Gram
Çıkış sayısı	4
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
İçi boş cıvata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik

