

L-Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSKL-G3/8-10

Ürün numarası: 186311

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 5.3 mm |
| İzin verilen hortum tipi | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Hortum yerleştirme derinliği | 20.7 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | L şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032 |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Nominal sıkma torku | 15.5 Nm |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 40 Gram |
| Montaj türü | Dış altıgen SW19 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |