


# L dişli bağlantı QSL-V0-G1/2-10

Ürün numarası: 186334

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diş.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyüklik                                 | Standart   |
| Nominal genişlik                         | 8,3 mm   |
| Malzeme alev testi                       | UL94 V-0 (muhafaza)<br>UL94 V-0 (gevşetme halkası)               |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | Sızdırmazlık halkası   |
| Tasarım                                  | L şekli  |
| Tank büyüklüğü                           | 1  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi  |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 1 MPa   |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 10 bar   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 145 psi  |
| Çalışma basıncı açıklaması               | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                 |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                                       |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çevre sıcaklığı                          | 0 ... 60 °C  |
| Nominal sıkma torqu                      | 26 Nm  |
| Nominal sıkma torkunun toleransı         | ± 20 %   |
| Ürün ağırlığı                            | 65 g   |
| Bağlantı şekli                           | Altıgen köşe SW24  |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek diş G1/2   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 10 mm hortum dış çapı için                                       |
| Çözme halkasının rengi                   | Siyah  |
| Malzeme, vida dişli tapa                 | Nikel kaplı pirinç   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, muhafaza                        | PBT  |
| Malzeme, vida sızdırmazlığı              | Alüminyum<br>PBT   |
| Malzeme, sökme halkası                   | PBT  |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik<br>Pirinç                        |