



# Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-1/4-D-MIDI-A

Ürün numarası: 186472

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer  |
|-----------------------------|--|
| Boyut                       | Midi   |
| Seri                        | D  |
| Montaj konumu               | dikey +/- 5 °  |
| Filtre hassasiyeti          | 0.01 µm  |
| Filtre verimliliği          | 99.9999 %  |
| Su tahliye                  | tam otomatik   |
| Tasarım                     | Elyaf filtre   |
| Maks. yoğuşma miktarı       | 43 ml  |
| Kabuk koruması              | Metal koruyucu kafes   |
| Çalışma basıncı             | 1.5 Bar...12 Bar   |
| İşletim ortamı              | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı           | 1.5 °C...60 °C   |
| Artık yağ içeriği           | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Ortam sıcaklığı             | -10 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı               | 1300 Gram  |
| Montaj türü                 | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                |
| Pnömatik bağlantı 1         | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2         | G1/4   |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu  |
| Filtre malzemesi            | Borosilikat elyaf  |
| Gövde malzemesi             | Çinko pres döküm   |
| Kabuk malzemesi             | PC   |