

Çalıştırma valfi HEL-1/4-D-MIDI



Ürün numarası: 186521

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Şartlandırıcılar için. Geciktirmeli basınç oluşturma. 2/2 yön denetim valfi ile aynı fonksiyona sahiptir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Tetikleme şekli	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Çalışma basıncı	3 ... 16 bar
b değeri	0,59
C değeri	9 l/sbar
Standart nominal debi	2.600 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	270 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm