


# Basınç besleme pleyti

## VIGP-03-4,0

Ürün numarası: 18654  
Üretimden kalkacak ürün

[Valf adası için](#)  
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	36 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Ürün ağırlığı	400 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	Dişi dişli
Valfin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G1/2