

Multi-pin soket konnektörü IMP2-SD-26-EA

Ürün numarası: 18665

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	13,5 ... 15 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	7,5 A
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-40 ... 125 °C
Ürün ağırlığı	97 g
Elektriksel bağlantı	Soket 26-pin
Kablo bağlantısı	Pg16
Soket kodlaması	Giriş/Çıkış için - Y
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	CR Işık ve yağ dayanıklı
Gövde için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Nikel kaplı
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Altın yaldızlı